

Garant GRIDLINE

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G, 26×16G, Înălțime frontală a sertarului: 200mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 940641 200 |
| GTIN | 4062406068295 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Sertare pentru montare în dulapurile GridLine. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940001 – 940103; Cod 940111 – 940113; Cod 940801 – 940843.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Nerecomandat pentru montarea în dulapuri cu uși glisante.

Descriere tehnică

| | |
|--|--------------------------------|
| Lățimea utilă în G | 26 |
| Înălțimea utilă | 175 mm |
| Greutate | 19 kg |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg |
| Adâncimea utilă în G | 16 |
| Domeniu de utilizare | Dulap cu rafturi de depozitare |
| Lățime utilă | 650 mm |

| | |
|---|--|
| Adâncime utilă | 400 mm |
| cu deblocare individuală a sertarelor | nu |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 26×16G |
| Tip produs | Sertar |

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 26X16 | 951885 26X16 |
| Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 26X16 | 951830 26X16 |
| Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 26X16 | 951910 26X16 |
| Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg | 950180 75 |