

Garant GRIDLINE

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G, 26×16G, Înălțime frontală a sertarului: 150mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940641 150
GTIN	4062406068288
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Sertare pentru montare în dulapurile GridLine. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940001 – 940103; Cod 940111 – 940113; Cod 940801 – 940843.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Nerecomandat pentru montarea în dulapuri cu uși glisante.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	125 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Lățimea utilă în G	26
Adâncimea utilă în G	16
Greutate	16 kg
Domeniu de utilizare	Dulap cu rafturi de depozitare
Lățimea utilă	650 mm

Adâncime utilă	400 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Grosimea materialului	0,9 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×16G
Tip produs	Sertar

Accesorii

Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 26X16	951830 26X16
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 26X16	951885 26X16
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 26X16	951910 26X16
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75