


Garant GRIDLINE

**Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G, 36×16G, Înălțime frontală a sertarului: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940642 200
GTIN	4062406068363
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Sertare pentru montare în dulapurile GridLine. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

**Adaptat pentru:**

Dulapuri Cod 940001 – 940103; Cod 940111 – 940113; Cod 940801 – 940843.

**Culoare:**

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Nerecomandat pentru montarea în dulapuri cu uși glisante.

**Descriere tehnică**

Lățimea utilă în G	36
Adâncimea utilă în G	16
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Greutate	19 kg
Înălțimea utilă	175 mm
Domeniu de utilizare	Dulap cu rafturi de depozitare
Lățime utilă	900 mm
Adâncime utilă	400 mm

cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Grosimea materialului	0,9 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×16G
Tip produs	Sertar

## Accesorii

Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 36X16	951830 36X16
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 36X16	951910 36X16
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 36X16	951885 36X16