

Garant**Lamator prin pătrundere la 180°, Coadă Weldon, Ø de teșire D: 11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	217160 11
GTIN	4045197707352
Clasa articolului	210

Descriere**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Notă:

Plăcuțele amovibile recomandate au o rază la colț de 0,4 mm. La utilizarea unor plăcuțe cu raze la colț diferite, nu se va atinge valoarea $\varnothing d_{\min}$ (consultați tabelul)! GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing minim d_{\min}	4 mm
Pentru șuruburi DIN cu cap cilindric	M6
Lungime activă L_1	15 mm
\varnothing de teșire D	11 mm
\varnothing cozii D_s h6	12 mm
Număr de dinți Z	1
Plăcuță amovibilă compatibilă	260142
Lungimea totală L_{ges}	85 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard

Unghi de teșire	180 grad
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	219795 1
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2