


Garant GRIDLINE

**Panou de oprire pentru uși de tablă, Tip: L****Date comandă**

Numărul de comandă	940705 L
GTIN	4062406068455
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Din tablă de oțel pentru prinderea cârligelor, respectiv a cutiilor de depozitare deschise.

Panourile de susținere se înșurubează pe partea interioară a ușilor batante folosind materialul de fixare. **Doar pentru dulapuri cu uși batante integral din tablă de la 750 mm lățime și 1000 mm înălțime.** Dulapurile cu înălțimea de 2000 mm pot cuprinde 2 panouri pe ușă batantă. Capacitate portantă per ușă: 10 kg. Cu 9x9 mm la o distanță de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pe panourile perforate (Grupa 95).

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

- **Cutiile de depozitare deschise și sculele ieșite mult din consolă nu pot fi atârinate pe înălțimea unui raft.**
- **Potrivit doar pentru dulapurile GridLine cu uși batante.**

**Descriere tehnică**

Înălțime	800 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9x9 mm

Lățime	250 mm
Grosime	28 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Perete perforat