

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu rulou, Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940849 1000
GTIN	4062406068493
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap neechipat 40×20G. Sertare recomandate: 36×14G (vă rugăm să comandați separat)  
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Roletă din profiluri de aluminiu eloxat, nu poate fi configurată cromatic.

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

ComfortClose	nu
Lățime	1000 mm
Poziționarea mânerului	sus

Latura frontală a dulapului	rulou
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime	500 mm
Adâncime în G	20
Înălțime	1000 mm
Modelul dulapului	Dulap de bază
Înălțimea utilă	845 mm
Lățime în G	40
Greutate	49 kg
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940550 40
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940560 40