

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu rulou, Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940089 1000
GTIN	4062406068479
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 40×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere.**

Roletă din profiluri de aluminiu eloxat, nu poate fi configurată cromatic.

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Latura frontală a dulapului	Rulou
Înălțime	1000 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțimea utilă	845 mm
Număr de rafturi de depozitare	2
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Lățime	1000 mm
Greutate	56 kg
Adâncime	500 mm
Poziționarea mânerului	jos
ComfortClose	nu
Lățime în G	40
Adâncime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 40X20	951980 40X20
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940652 125
	940652 75

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940652 200

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940590 40

Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 40X20

951985 40X20

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine 20 buc. Tip F

940559 F

Mâner de împingere pentru dulapuri de garderobă fără inserție

914221

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940652 300

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940652 150

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940552 40

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940652 100

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940560 40

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940550 40