

**Garant****Lamator prin pătrundere la 180°, Coadă Weldon, Ø de teșire D: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	217160 10
GTIN	4045197707345
Clasa articolului	210

**Descriere****Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Notă:**

Plăcuțele amovibile recomandate au o rază la colț de 0,4 mm. La utilizarea unor plăcuțe cu raze la colț diferite, nu se va atinge valoarea  $\varnothing d_{\min}$  (consultați tabelul)! GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Lungime activă $L_1$	15 mm
Pentru șuruburi DIN cu cap cilindric	M5
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø cozii $D_s$ h6	12 mm
Ø de teșire D	10 mm
Ø minim $d_{\min}$	4 mm
Număr de dinți Z	1
Plăcuță amovibilă compatibilă	260142
Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	85 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard

Unghi de teșire	180 grad
Tip produs	Teșitoare

---

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	219795 1
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2