

**Garant****Freză-disc cu arbore Lățime ap= 8 mm, Ø D: 125Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	218565 125L
GTIN	4045197707512
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

**Aplicație:**

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

**Piese de schimb:**

Cod 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

**Descriere tehnică**

Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	6
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Ø orificiu prindere	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX

Ø tăişului $D_c$	125 mm
Ø gulerului $d_1$	59 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	29,7 mm
Număr plăcuțe amovibile	12
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 12045
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219978
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2