


Garant**Dulap cu rafturi fără uși, Înălțime: 1000mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 944009 1000 |
| GTIN | 4062406068530 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm.

Dulap cu rafturi echipat în 30×11G.

Echipare:

Număr de cutii de depozitare: 12 × Cod 963321 Ref. SB6; 12 × Cod 963321 Ref. SB5; 12 × Cod 963321 Ref. SB4

Livrare:

Dulap cu rafturi și cutii deschise pentru depozitare incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **Pentru cutii deschise de depozitare individuale, consultați Cod 963321.**
- **Pentru rafturi individuale de depozitare consultați Cod 944061, 944065.**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------|--------|
| Înălțimea utilă | 845 mm |
|-----------------|--------|

| | |
|--|--|
| Înălțime | 1000 mm |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 80 kg |
| Lățime | 750 mm |
| Număr de rafturi de depozitare | 4 |
| Greutate | 47 kg |
| Latura frontală a dulapului | deschis |
| Adâncime | 275 mm |
| Lățime în G | 30 |
| Adâncime în G | 11 |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 500 kg |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Dulap cu rafturi |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Raft de depozitare pentru dulapuri cu rafturi, adâncime 11 G pentru lățimea dulapului în G 30 | 944061 30 |
| Raft de depozitare în trepte pentru dulapuri cu rafturi, adâncime 11 G pentru lățimea dulapului în G 30 | 944065 30 |
| Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F | 940559 F |