

**Garant****Freză-disc cu arbore Lățime ap = 5 mm, Ø D: 125Lmm**

## Date comandă

Numărul de comandă	218562 125L
GTIN	4045197707291
Clasa articolului	210

## Descriere

**Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

**Aplicație:**

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

**Piese de schimb:**

Cod 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP9**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

## Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Ø tăişului D <sub>c</sub>	125 mm
Adâncime maximă de tăiere a <sub>e max</sub>	29,7 mm

Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
$\varnothing$ gulerului $d_1$	59 mm
Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	6
$\varnothing$ orificiu prindere	32 mm
Număr plăcuțe amovibile	12
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1103
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tip produs	Freză-disc

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219949
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP