


**Garant****Pupitru pentru calculator, Tip: M****Date comandă**

Numărul de comandă	948040 M
GTIN	4062406194482
Clasa articolului	91C

**Descriere****Execuție:**

Recomandat pentru PC și laptop. Pentru varianta PC: suport pentru ecran pe baza prinderii VESA, amplasare stânga, dreapta și mijloc. Cu o suprafață de depozitare în spate (dimensiune lxA: 545x220 mm) și cu un raft de depozitare suspendabil (dimensiune lxA: 570x300 mm). Construcție cu unitate mobilă cu 4 role de ghidaj, din care 2 cu frână Ø 125 mm.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035, suporturile **întotdeauna** gri antracit RAL 7016 **acoperite cu pulbere**.

**Recomandare:**

Pentru prinderea dosarelor, sisteme cu cârlig și raft de depozitare suspendabil fără folosirea de șule.

**Descriere tehnică**

Suprafață de bază (adâncime)	550 mm
Suprafață de bază (lățime)	750 mm
Greutate	17 kg
Înălțime	1400 mm

Grosimea materialului	0,9 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Pupitru pentru calculator

---

## Accesorii

Sertar pentru pupitrul pentru calculator Tip 1	948045 1
--	----------