


Garant**Pupitru pentru calculator, Tip: S****Date comandă**

Numărul de comandă

948040 S

GTIN

4062406068585

Clasa articolului

91C

Descriere**Execuție:**

Recomandat pentru PC și laptop. Pentru varianta PC: suport pentru ecran pe baza prinderii VESA, amplasare stânga, dreapta și mijloc. Cu o suprafață de depozitare în spate (dimensiune lxA: 545x220 mm) și cu un raft de depozitare suspendabil (dimensiune lxA: 570x300 mm).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, baza **întotdeauna** gri antracit RAL 7016 **acoperită cu vopsea pulbere.**

Recomandare:

Pentru prinderea dosarelor, sisteme cu cârlig și raft de depozitare suspendabil fără folosirea de scule.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 1240 mm

Suprafață de bază (lățime): 750 mm

Suprafață de bază (adâncime): 550 mm

Greutate: 15 kg

Descriere tehnică

Greutate

15 kg

Suprafață de bază (adâncime)	550 mm
Înălțime	1240 mm
Suprafață de bază (lățime)	750 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Pupitru pentru calculator