

**Garant****Freză-disc cu arbore Lățime ap = 4 mm, Ø D: 125Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	218560 125L
GTIN	4045197707284
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

**Aplicație:**

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

**Piese de schimb:**

Cod 219948 (TX9; 2,0 Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP9**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

**Descriere tehnică**

Ø gulerului d <sub>1</sub>	59 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Număr efectiv de tășuri Z <sub>ef</sub>	6

Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	29,7 mm
Ø tăişului $D_c$	125 mm
Ø orificiu prindere	32 mm
Număr plăcuțe amovibile	12
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1102
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tip produs	Freză-disc

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219948