

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu sertar, uși batante din tablă masivă, 36×16G, Înălțime: 750mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 940101 750 |
| GTIN | 4062406068639 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 40×20G, cu sertare 36×16G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. **Soclu de egalizare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii. Înălțime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

| | |
|--|--|
| Poziționarea mânerului | sus |
| ComfortClose | nu |
| Adâncime | 500 mm |
| Număr de rafturi de depozitare | 1 |
| Înălțime | 750 mm |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 100 kg |
| Latura frontală a dulapului | ușă batantă din tablă masivă |
| Greutate | 52 kg |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg |
| Înălțimea utilă | 595 mm |
| Număr de sertare | 1 |
| Lățime | 1000 mm |
| Adâncime în G | 20 |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 16 |
| Lățime în G | 40 |
| Lățime utilă sertare | 900 mm |
| Lățimea utilă a sertarelor în G | 36 |
| Adâncime utilă sertare | 400 mm |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 36×16 |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 kg |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 36×16G |

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Modelul dulapului | Dulap de bază |
| Tip produs | Dulap cu rafturi de depozitare |

Accesorii

| | |
|---|----------------|
| Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 36X16 | 951885 36X16 |
| Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G,Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 40 | 958146 40 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm | 940642 75 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm | 940642 150 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm | 940642 100 |
| Raft de depozitare200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40 | 940590 40 |
| Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 40X20 | 951985 40X20 |
| Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40 | 940560 40 |
| Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F | 940559 F |
| Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm | 940642 200 |
| Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm | 940511 750/800 |
| Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 36X16 | 951910 36X16 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm | 940642 300 |

| | |
|---|--------------|
| Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40 | 940552 40 |
| Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg | 950180 75 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm | 940642 125 |
| Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 40X20 | 951980 40X20 |
| Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 36X16 | 951830 36X16 |
| Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40 | 940550 40 |