

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu sertar, uși batante cu geam, 36×16G, Înălțime: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940103 1500
GTIN	4062406068752
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 40×20G, cu sertare 36×16G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de egalizare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii. Înălțime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

ComfortClose	nu
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțimea utilă	1345 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Lățime	1000 mm
Număr de rafturi de depozitare	2
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Greutate	88 kg
Înălțime	1500 mm
Poziționarea mânerului	sus
Număr de sertare	2
Adâncime	500 mm
Lățime utilă sertare	900 mm
Adâncime în G	20
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Lățime în G	40
Adâncime utilă sertare	400 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×16
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×16G

Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G,Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 40	958146 40
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940642 100
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 1500 mm	940511 1500
Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 40X20	951980 40X20
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940642 125
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940642 200
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940642 150
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 36X16	951910 36X16
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940550 40
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940642 75
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940642 300
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 1500 mm	940501 1500

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940560 40
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 36X16	951885 36X16
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 40X20	951985 40X20
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 36X16	951830 36X16