

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu sertar, rulou, 36×14G, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940109 1000
GTIN	4062406068776
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 40×20G, cu sertare 36×14G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de egalizare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii. Înălțime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Roletă din profiluri de aluminiu eloxat, nu poate fi configurată cromatic.

Uși și părți frontale antracit RAL 7016, **acoperite cu strat de pulbere**.

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Greutate	64 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Lățime	1000 mm
Înălțimea utilă	845 mm
ComfortClose	nu
Poziționarea mânerului	jos
Număr de sertare	1
Înălțime	1000 mm
Latura frontală a dulapului	Rulou
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime	500 mm
Număr de rafturi de depozitare	2
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Lățime în G	40
Adâncime utilă sertare	350 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	14
Adâncime în G	20
Lățime utilă sertare	900 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×14
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×14G
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940652 300
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940652 150
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940652 200
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 40X20	951985 40X20
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940652 125
Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 40X20	951980 40X20
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940652 100
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940652 75
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75