

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu sertar, uși batante cu geam, 36×16G, Înălțime: 900mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940103 900
GTIN	4062406068721
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 40×20G, cu sertare 36×16G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de egalizare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii. Înălțime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Greutate	57 kg
----------	-------

Înălțime	900 mm
Înălțimea utilă	745 mm
Poziționarea mânerului	sus
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Adâncime	500 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Lățime	1000 mm
Număr de rafturi de depozitare	1
ComfortClose	nu
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Număr de sertare	1
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Lățime în G	40
Lățime utilă sertare	900 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Adâncime utilă sertare	400 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Adâncime în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×16
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×16G
Modelul dulapului	Dulap de bază

Tip produs

Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940550 40
Set de covorașe antialunecare pentru sertare, 5 buc. Dimensiuni în G 36X16	951885 36X16
Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 40	958146 40
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 36X16	951910 36X16
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm	940501 900/1000
Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 40X20	951980 40X20
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940560 40
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940642 300
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine 20 buc. Tip F	940559 F
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940642 100
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940642 125
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940642 75
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 900 mm	940511 900

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940642 200
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940642 150
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 40X20	951985 40X20
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 36X16	951830 36X16
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11