

Garant GRIDLINE

**Dulap de prelungire cu sertar, uși batante cu geam, 36×16G, Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă

940113 1000

GTIN

4062406068820

Clasa articolului

9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 40×20G, cu sertare 36×16G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de egalizare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Înălțime frontală sertare 125 mm.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

## Descriere tehnică

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Înălțime	1000 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Număr de sertare	1
Greutate	64 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Adâncime	500 mm
Număr de rafturi de depozitare	2
Înălțimea utilă	845 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	1000 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
ComfortClose	nu
Poziționarea mânerului	jos
Lățime utilă sertare	900 mm
Adâncime utilă sertare	400 mm
Lățime în G	40
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Adâncime în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×16
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×16G
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940642 125
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm	940501 900/1000
Set de covorașe antialunecare pentru sertare, 5 buc. Dimensiuni în G 36X16	951885 36X16
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940642 75
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 36X16	951910 36X16
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 36X16	951830 36X16
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940642 200
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940642 100
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940550 40
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940642 300

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940642 150

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940560 40