

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940121 1000
GTIN	4062406068868
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 50×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Înălțime	1000 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da

Greutate	89 kg
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Lățime	1250 mm
Adâncime	500 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Număr de rafturi de depozitare	2
ComfortClose	nu
Poziționarea mânerului	sus
Înălțimea utilă	845 mm
Adâncime în G	20
Lățime în G	50
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 50X20	951985 50X20
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G,Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 50	958146 50

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 50G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940590 50
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940550 50
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940560 50
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940552 50
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 50X20	951980 50X20