

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940121 1500
GTIN	4062406068882
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 50×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	1345 mm
-----------------	---------

Lățime	1250 mm
Înălțime	1500 mm
Greutate	120 kg
Poziționarea mânerului	sus
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Număr de rafturi de depozitare	3
ComfortClose	nu
Adâncime	500 mm
Adâncime în G	20
Lățime în G	50
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50

940552 50

Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 50X20

951985 50X20

958146 50

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, înălțime 150 mm
Lățimea corpului în G 50

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 50

940560 50

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși
batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 1500 mm

940510 1500

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 50

940550 50

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși
batante, lățime 50G pentru înălțimea dulapului 1500 mm

940512 1500

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 50X20

951980 50X20

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru
dulapuri GridLine 20 buc. Tip F

940559 F

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 50

940590 50