

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940123 1500
GTIN	4062406068950
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 50×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
--	----

Greutate	120 kg
Poziționarea mânerului	sus
Lățime	1250 mm
Înălțimea utilă	1345 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Adâncime	500 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
ComfortClose	nu
Înălțime	1500 mm
Număr de rafturi de depozitare	3
Lățime în G	50
Adâncime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940552 50

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940590 50
Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 50X20	951980 50X20
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 50X20	951985 50X20
Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 50	958146 50
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940550 50
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cușii batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 1500 mm	940510 1500
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cușii batante, lățime 50G pentru înălțimea dulapului 1500 mm	940512 1500
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940560 50