

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși glisante cu geam, Înălțime: 1250mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940127 1250
GTIN	4062406069087
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 50×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Poziționarea mânerului	sus
Greutate	102 kg
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă cu geam
Număr de rafturi de depozitare	2
ComfortClose	nu
Adâncime	500 mm
Lățime în G	50
Înălțime	1250 mm
Adâncime în G	20
Lățime	1250 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțimea utilă	1095 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 50X20	951980 50X20
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși glisante, lățime 50G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940513 1000/1250

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 50

940590 50

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 50

940550 50

Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G
50X20

951985 50X20

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 50

940552 50

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru
dulapuri GridLine 20 buc. Tip F

940559 F

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, înălțime 150 mm
Lățimea corpului în G 50

958146 50

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 50

940560 50