

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși glisante cu geam, Înălțime: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940127 800
GTIN	4062406069056
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 50×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

ComfortClose	nu
Înălțime	800 mm
Număr de rafturi de depozitare	1

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Înălțimea utilă	645 mm
Adâncime în G	20
Greutate	73 kg
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă cu geam
Lățime	1250 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime în G	50
Poziționarea mânerului	sus
Adâncime	500 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 50X20	951980 50X20
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940560 50
Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G,Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 50	958146 50
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940550 50
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940590 50
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940552 50
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu șuși glisante, lățime 50G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940513 750/800
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 50X20	951985 50X20