

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși glisante din tablă masivă, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 940125 2000   |
| GTIN               | 4062406069032 |
| Clasa articolului  | 9GI           |

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 50×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

|               |    |
|---------------|----|
| Adâncime în G | 20 |
|---------------|----|

|  |  |
|--|--|
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 100 kg   |
| Lățime   | 1250 mm  |
| Latura frontală a dulapului  | Ușă culisantă din tablă masivă                                 |
| ComfortClose   | nu   |
| Greutate   | 156 kg   |
| Poziționarea mânerului   | central  |
| Înălțime   | 2000 mm  |
| Adâncime   | 500 mm   |
| Înălțimea utilă  | 1845 mm  |
| Număr de rafturi de depozitare   | 5  |
| Lățime în G  | 50   |
| Sistem electronic de închidere – convertibil   | da   |
| Grosimea materialului  | 0,9 mm   |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului  | 1000 kg  |
| Egalizarea înălțimii la intervale  | 25 mm  |
| Încuietoare cilindrică   | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Modelul dulapului  | Dulap de bază  |
| Tip produs   | Dulap cu rafturi de depozitare                                 |

## Accesorii

|  |           |
|--|-----------|
| Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50        | 940590 50 |
| Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50      | 940552 50 |
| Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine 20 buc. Tip F | 940559 F  |

|   |             |
|---|-------------|
| Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, înălțime 150 mm<br>Lățimea corpului în G 50                                 | 958146 50   |
| Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși<br>glisante, lățime 50G pentru înălțimea dulapului 2000 mm | 940513 2000 |
| Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului /<br>compartimentului în G 50                                  | 940560 50   |
| Șild pentru GridLine Tip GP21   | 914227 GP21 |
| Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /<br>compartimentului în G 50   | 940550 50   |