


**Burghiu elicoidal HSS Cod 114000 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 6-10****Date comandă**

Numărul de comandă	115020 6-10
GTIN	4045197024107
Clasa articolului	12B

**Descriere****Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Număr de dinți Z: 2

Domeniu de găurire: 6 - 10 mm

Număr de burghie: 41

Increment: 0,1 mm

**Descriere tehnică**

Domeniu de găurire	6 - 10 mm
Increment	0,1 mm
Număr de burghie	41
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8

Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

## Accesorii

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1