



## Pompă cu inel de apă, Tip: WR1



### Date comandă

Numărul de comandă	385025 WR1
GTIN	2050001785244
Clasa articolului	38L

### Descriere

#### Execuție:

- Lichidul de răcire este alimentat în circuitul funcțional al pompei cu inel de apă.
- Lichidul în exces este ghidat înapoi în mașina-unealtă.
- Nu este necesar separator de lichide suplimentar.

#### Aplicație:

Funcționarea plăcilor de strângere și sistemelor cu vacuum.

#### Livrare:

Furtun de vacuum 2 m, supapă cu pârghie de mână cu 3/2 căi, cu aerisire, indicator de vacuum.

Lungime: 463 mm

Lățime: 432 mm

Înălțime: 602 mm

Putere de aspirare: 25 m<sup>3</sup>/h

Tensiunea motorului: 400 V

Putere electrică absorbită: 0,83 kW

### Descriere tehnică

Putere de aspirare	25 m <sup>3</sup> /h
Înălțime	602 mm
Greutate	45,5 kg

Lungime	463 mm
Lățime	432 mm
Putere electrică absorbită	0,83 kW
Tensiunea motorului	400 V
Tip produs	Generator de vacuum