



Pompă cu inel de apă, Tip: WR2



Date comandă

Numărul de comandă	385025 WR2
GTIN	2050001785251
Clasa articolului	38L

Descriere

Execuție:

- Lichidul de răcire este alimentat în circuitul funcțional al pompei cu inel de apă.
- Lichidul în exces este ghidat înapoi în mașina-unealtă.
- Nu este necesar separator de lichide suplimentar.

Aplicație:

Funcționarea plăcilor de strângere și sistemelor cu vacuum.

Livrare:

Furtun de vacuum 2 m, supapă cu pârghie de mână cu 3/2 căi, cu aerisire, indicator de vacuum.

Lungime: 515 mm

Lățime: 572 mm

Înălțime: 743 mm

Putere de aspirare: 48 m³/h

Tensiunea motorului: 400 V

Putere electrică absorbită: 1,2 kW

Descriere tehnică

Lățime	572 mm
Greutate	57 kg
Lungime	515 mm

Putere de aspirare	48 m ³ /h
Înălțime	743 mm
Tensiunea motorului	400 V
Putere electrică absorbită	1,2 kW
Tip produs	Generator de vacuum