


Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși glisante din tablă masivă, Înălțime: 800mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940165 800
GTIN	4062406069605
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 60×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis).

Soclu de nivelare la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	663 mm
ComfortClose	nu
Lățime în G	60
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă din tablă masivă

Adâncime	500 mm
Poziționarea mânerului	sus
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Înălțime	800 mm
Lățime	1500 mm
Greutate	77 kg
Adâncime în G	20
Număr de rafturi de depozitare	2
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940552 30
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 60X20	951980 60X20
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 60X20	951985 60X20
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940560 30
	940514 750/800

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

940651 75

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940651 100

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 60

958146 60

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940550 30

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

940651 125

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940590 30

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940651 300

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940651 200

Șild pentru GridLine Tip GP21

914227 GP21

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940651 150