

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși glisante cu geam, Înălțime: 750mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940167 750
GTIN	4062406069766
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 60×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis).

Soclu de nivelare la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Greutate	74 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da

Lățime	1500 mm
Înălțimea utilă	613 mm
Poziționarea mânerului	sus
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă cu geam
Adâncime	500 mm
Lățime în G	60
Înălțime	750 mm
ComfortClose	nu
Adâncime în G	20
Număr de rafturi de depozitare	2
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 60X20	951980 60X20
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940552 30
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940590 30
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940651 200
	940651 100

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G,Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 60

958146 60

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

940651 125

Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 60X20

951985 60X20

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940651 150

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940550 30

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940560 30

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

940651 75

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm

940514 750/800

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940651 300