

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși glisante cu geam, Înălțime: 900mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 940167 900    |
| GTIN               | 4062406069780 |
| Clasa articolului  | 9GI           |

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 60×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm.

Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis).

**Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

|  |    |
|--|----|
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Adâncime în G                                | 20 |
| ComfortClose                                 | nu |

|  |  |
|--|--|
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 100 kg   |
| Adâncime   | 500 mm   |
| Poziționarea mânerului   | sus  |
| Greutate   | 82 kg  |
| Lățime în G  | 60   |
| Număr de rafturi de depozitare   | 2  |
| Înălțimea utilă  | 763 mm   |
| Înălțime   | 900 mm   |
| Lățime   | 1500 mm  |
| Latura frontală a dulapului  | Ușă culisantă cu geam  |
| Grosimea materialului  | 0,9 mm   |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului  | 1000 kg  |
| Egalizarea înălțimii la intervale  | 25 mm  |
| Încuietoare cilindrică   | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Modelul dulapului  | Dulap de bază  |
| Tip produs   | Dulap cu rafturi de depozitare                                 |

## Accesorii

|   |              |
|---|--------------|
| Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G,Înălțime 150 mm<br>Lățimea corpului în G 60      | 958146 60    |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm | 940651 150   |
| Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 60X20                             | 951985 60X20 |
| Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30         | 940552 30    |
| Șild pentru GridLine Tip GP21   | 914227 GP21  |

|   |              |
|---|--------------|
| Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30                                   | 940590 30    |
| Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 60X20   | 951980 60X20 |
| Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine 20 buc. Tip F                            | 940559 F     |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm                        | 940651 100   |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm                        | 940651 300   |
| Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30  | 940550 30    |
| Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30                                 | 940560 30    |
| Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 900 mm | 940514 900   |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm                        | 940651 200   |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm                        | 940651 125   |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm                         | 940651 75    |