

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși glisante cu geam, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă

940167 2000

GTIN

4062406069827

Clasa articolului

9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 60×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm.

Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis).

**Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Adâncime în G

20

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Poziționarea mânerului	central
ComfortClose	nu
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă cu geam
Lățime	1500 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de rafturi de depozitare	10
Adâncime	500 mm
Înălțime	2000 mm
Înălțimea utilă	1863 mm
Lățime în G	60
Greutate	171 kg
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940590 30
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940651 150
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
	940651 125

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

940651 75

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940550 30

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940560 30

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940552 30

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940651 100

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940651 200

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G,Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 60

958146 60

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940651 300

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 2000 mm

940514 2000