

Garant GRIDLINE

**Dulap de prelungire cu uși glisante din tablă masivă, Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940175 1000
GTIN	4062406069858
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 60×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Adâncime în G	20
Înălțime	1000 mm
Poziționarea mânerului	jos

Adâncime	500 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă din tablă masivă
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de rafturi de depozitare	4
Greutate	93 kg
Lățime	1500 mm
Lățime în G	60
Înălțimea utilă	863 mm
ComfortClose	nu
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940651 150
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940550 30
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940651 300
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940651 200

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940560 30
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940651 75
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940590 30
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940552 30
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940651 125
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940651 100