

**Dulap mobil pentru scule Assistent 179N, Tip: 179N-8****Date comandă**

Numărul de comandă	918275 179N-8
--------------------	---------------

GTIN	4000896214587
------	---------------

Clasa articolului	93H
-------------------	-----

Descriere**Execuție:**

Dulap mobil robust pentru scule, construcție cu pereți dubli. Carcasă cu corniere continue pentru protecția muchiilor, închidere centrală cu lacăt și blocaj de extindere bilateral. Sertare cu închidere automată. Suprafață de lucru complet etanșă, interiorul mașinii este protejat împotriva scurgerii de lichide.

2 role de ghidaj cu frână și 2 roți fixe.

Cu suprafață de lucru din plastic, rezistentă la solvenți.

Echipare:

Număr de sertare x înălțime frontală mm: 7x81 / 1x166

Culoare:

Albastru

Descriere tehnică

Lățime	785 mm
--------	--------

Înălțime	1020 mm
----------	---------

Adâncime	518 mm
----------	--------

Greutate	90 kg
Adâncime utilă sertare	398 mm
Serie	Asistent
Lățime utilă sertare	522 mm
Tip	N179-8
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	25 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Tip produs	Dulap mobil pentru scule