

**Banc de lucru mobil 179NW, Tip: 179NW-7****Date comandă**

Numărul de comandă	918279 179NW-7
GTIN	4000896219629
Clasa articolului	93H

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu role cu 7 sertare și compartiment cu un raft reglabil. Închidere centralizată cu încuietoare cu cilindru și blocare a extragerii. Carcasă cu corniere continue pentru protecția muchiilor. Capacitatea portantă a sertarelor 25 kg, un sertar pentru sarcini mari 40 kg. Blat de lucru din mesteacăn multiplex, adecvat pentru o montare flexibilă a menghinei, cu posibilitate de schimbare. Capacitate portantă totală 750 kg. 2 role de ghidaj cu frână și 2 roți fixe.

Echipare:

Număr de sertare x înălțime frontală mm: 6x81 / 1x166

Culoare:

Albastru

Descriere tehnică

Lățime utilă sertare	522 mm
Greutate	120 kg
Înălțime	964 mm
Adâncime utilă sertare	398 mm
Serie	Asistent

Blat de lucru grosime	30 mm
Adâncime	600 mm
Lățime	1150 mm
Tip	179NW-7
Configurator relevant	nu
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	25 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Tip produs	Banc mobil de lucru