

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu sertar, uși glisante din tablă masivă, 26×14G, Înălțime: 750mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940185 750
GTIN	4062406066932
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 60×20G, cu sertare 26×14G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Înălțime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime utilă sertare	350 mm
Adâncime în G	20

Poziționarea mânerului	sus
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Număr de rafturi de depozitare	2
Adâncimea utilă a sertarelor în G	14
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Înălțime	750 mm
Număr de sertare	2
Înălțimea utilă	613 mm
Lățime în G	60
ComfortClose	nu
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×14
Lățime	1500 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime utilă sertare	650 mm
Adâncime	500 mm
Greutate	90 kg
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×14G
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940552 30
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940651 300
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940514 750/800
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940651 200
Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G,Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 60	958146 60
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940651 75
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940550 30
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940590 30
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940651 125
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940560 30
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940651 100
Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 60X20	951980 60X20
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940651 150
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 60X20	951985 60X20