

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu sertar, uși glisante din tablă masivă, 26×14G, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940185 2000
GTIN	4062406066994
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 60×20G, cu sertare 26×14G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Înălțime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Număr de sertare	3
Adâncime utilă sertare	350 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime în G	20
Înălțimea utilă	1863 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
ComfortClose	nu
Lățime utilă sertare	650 mm
Poziționarea mânerului	central
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×14
Lățime în G	60
Adâncime	500 mm
Lățime	1500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Greutate	178 kg
Înălțime	2000 mm
Număr de rafturi de depozitare	8
Adâncimea utilă a sertarelor în G	14
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×14G
Modelul dulapului	Dulap de bază

Tip produs

Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940651 300

Șild pentru GridLine Tip GP21

914227 GP21

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940590 30

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

940651 125

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 2000 mm

940514 2000

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940651 200

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940560 30

Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg

950180 75

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 60

958146 60

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

940651 75

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940550 30

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940552 30

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940651 100

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940651 150