

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu sertar, uși glisante din tablă masivă, 26×14G, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 940185 1000 |
| GTIN | 4062406066963 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 60×20G, cu sertare 26×14G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Înălțime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

| | |
|--|--|
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 100 kg |
| Înălțimea utilă | 863 mm |
| Înălțime | 1000 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg |
| Lățimea utilă a sertarelor în G | 26 |
| Adâncime | 500 mm |
| Lățime în G | 60 |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 26×14 |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Lățime utilă sertare | 650 mm |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 14 |
| Adâncime în G | 20 |
| Poziționarea mânerului | sus |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Greutate | 109 kg |
| Lățime | 1500 mm |
| Număr de rafturi de depozitare | 4 |
| Adâncime utilă sertare | 350 mm |
| ComfortClose | nu |
| Număr de sertare | 2 |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 kg |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 26×14G |
| Modelul dulapului | Dulap de bază |
| Tip produs | Dulap cu rafturi de depozitare |

Accesorii

| | |
|---|------------------|
| Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30 | 940552 30 |
| Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 60X20 | 951985 60X20 |
| Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 60X20 | 951980 60X20 |
| Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30 | 940560 30 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm | 940651 100 |
| Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G,Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 60 | 958146 60 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm | 940651 200 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm | 940651 300 |
| Șild pentru GridLine Tip GP21 | 914227 GP21 |
| Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30 | 940550 30 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm | 940651 150 |
| Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30 | 940590 30 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm | 940651 75 |
| Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg | 950180 75 |
| Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm | 940651 125 |

