

Garant GRIDLINE

Dulap de prelungire cu sertar, uși glisante cu geam, 26×14G, Înălțime: 750mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940197 750
GTIN	4062406069995
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 60×20G, cu sertare 26×14G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Înălțime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Lățime	1500 mm
Greutate	90 kg
Adâncime utilă sertare	350 mm

Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Număr de sertare	2
Poziționarea mânerului	jos
ComfortClose	nu
Adâncime	500 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Lățime utilă sertare	650 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	14
Înălțime	750 mm
Număr de rafturi de depozitare	2
Înălțimea utilă	613 mm
Adâncime în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×14
Lățime în G	60
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×14G
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la
retragere Capacitate portantă sertar 75 kg

950180 75