

Garant GRIDLINE

**Dulap de prelungire cu sertar, uși glisante din tablă masivă, 26×14G, Înălțime: 750mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940195 750
GTIN	4062406069971
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 60×20G, cu sertare 26×14G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Înălțime frontală sertare 125 mm.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Înălțime	750 mm
ComfortClose	nu

Număr de rafturi de depozitare	2
Lățime	1500 mm
Lățime în G	60
Adâncime în G	20
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Poziționarea mânerului	jos
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×14
Adâncimea utilă a sertarelor în G	14
Greutate	90 kg
Adâncime utilă sertare	350 mm
Număr de sertare	2
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Adâncime	500 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Înălțimea utilă	613 mm
Lățime utilă sertare	650 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×14G
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm

940514 750/800

Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg

950180 75