

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși glisante din tablă masivă, Înălțime: 800mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940205 800
GTIN	4062406070021
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 80×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Poziționarea mânerului	sus
ComfortClose	nu
Înălțimea utilă	663 mm

Număr de rafturi de depozitare	2
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime	800 mm
Lățime	2000 mm
Greutate	94 kg
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă din tablă masivă
Adâncime în G	20
Adâncime	500 mm
Lățime în G	80
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940560 40
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940652 100
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940515 750/800
	940652 200

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G,Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 80

958146 80

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940552 40

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940550 40

Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 80X20

951985 80X20

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940652 300

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

940652 75

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940652 150

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

940652 125

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 80X20

951980 80X20