

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși glisante din tablă masivă, Înălțime: 750mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940205 750
GTIN	4062406070014
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 80×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm.

Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis).

**Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Adâncime în G	20
Înălțime	750 mm
Număr de rafturi de depozitare	2
Poziționarea mânerului	sus
Sistem electronic de închidere – convertibil	da

Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă din tablă masivă
Lățime	2000 mm
Greutate	92 kg
Înălțimea utilă	613 mm
Adâncime	500 mm
Lățime în G	80
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
ComfortClose	nu
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940652 100
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940652 75
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940652 300
Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 80	958146 80
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940550 40
	940652 150

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 80X20

951985 80X20

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940560 40

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm

940515 750/800

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940590 40

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

940652 125

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940552 40

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine 20 buc. Tip F

940559 F

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940652 200

Șild pentru GridLine Tip GP21

914227 GP21

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 80X20

951980 80X20