

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși glisante cu geam, Înălțime: 750mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 940207 750    |
| GTIN               | 4062406070083 |
| Clasa articolului  | 9GI           |

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 80×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm.

Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis).

**Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

|  |        |
|--|--------|
| Adâncime în G  | 20     |
| Înălțime   | 750 mm |
| Lățime în G  | 80     |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 100 kg |

|   |  |
|---|--|
| Adâncime  | 500 mm   |
| Lățime  | 2000 mm  |
| Număr de rafturi de depozitare                      | 2  |
| Greutate  | 92 kg  |
| Poziționarea mânerului                              | sus  |
| Înălțimea utilă                                     | 613 mm   |
| Latura frontală a dulapului                         | Ușă culisantă cu geam  |
| Sistem electronic de închidere – convertibil        | da   |
| ComfortClose  | nu   |
| Grosimea materialului                               | 0,9 mm   |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 kg  |
| Egalizarea înălțimii la intervale                   | 25 mm  |
| Încuietoare cilindrică                              | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Modelul dulapului                                   | Dulap de bază  |
| Tip produs  | Dulap cu rafturi de depozitare                                 |

## Accesorii

|  |                |
|--|----------------|
| Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40          | 940552 40      |
| Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40          | 940560 40      |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm | 940652 200     |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm | 940652 150     |
| Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F      | 940559 F       |
|  | 940515 750/800 |

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm

|   |              |
|---|--------------|
| Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 80X20 | 951980 80X20 |
|---|--------------|

|  |            |
|--|------------|
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm | 940652 125 |
|--|------------|

|  |            |
|--|------------|
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm | 940652 100 |
|--|------------|

|  |           |
|--|-----------|
| Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40 | 940550 40 |
|--|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40 | 940590 40 |
|---|-----------|

|   |              |
|---|--------------|
| Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 80X20 | 951985 80X20 |
|---|--------------|

|  |           |
|--|-----------|
| Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 80 | 958146 80 |
|--|-----------|

|  |            |
|--|------------|
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm | 940652 300 |
|--|------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Șild pentru GridLine Tip GP21 | 914227 GP21 |
|-------------------------------|-------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm | 940652 75 |
|---|-----------|