

Garant GRIDLINE

**Dulap de prelungire cu uși glisante din tablă masivă, Înălțime: 500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940215 500
GTIN	4062406070151
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 80×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Înălțimea utilă	363 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime în G	80
Poziționarea mânerului	jos
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă din tablă masivă

Greutate	70 kg
ComfortClose	nu
Număr de rafturi de depozitare	2
Lățime	2000 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Adâncime în G	20
Înălțime	500 mm
Adâncime	500 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940560 40
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940550 40
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940652 100
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940652 125
	940652 200

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940652 300

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940590 40

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940652 150

Șild pentru GridLine Tip GP21

914227 GP21

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine 20 buc. Tip F

940559 F

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

940652 75