

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși glisante cu geam, Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940207 1000
GTIN	4062406070113
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 80×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Înălțimea utilă	863 mm
ComfortClose	nu
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă cu geam
Lățime în G	80

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Greutate	114 kg
Înălțime	1000 mm
Număr de rafturi de depozitare	4
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	2000 mm
Adâncime	500 mm
Poziționarea mânerului	sus
Adâncime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 80X20	951980 80X20
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940652 125
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940652 150
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940515 1000/1250
	940552 40

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 40

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G,Înălțime 150 mm  
Lățimea corpului în G 80

958146 80

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 40

940550 40

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 40

940560 40

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru  
dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime  
frontală a sertarului 75 mm

940652 75

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime  
frontală a sertarului 100 mm

940652 100

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime  
frontală a sertarului 300 mm

940652 300

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime  
frontală a sertarului 200 mm

940652 200

Raft de depozitare200 kg pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 40

940590 40

Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G  
80X20

951985 80X20