

Garant GRIDLINE

Dulap de prelungire cu uși glisante din tablă masivă, Înălțime: 750mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940215 750
GTIN	4062406070168
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 80×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Greutate	92 kg
Înălțimea utilă	613 mm
Adâncime în G	20

ComfortClose	nu
Număr de rafturi de depozitare	2
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime	750 mm
Lățime	2000 mm
Poziționarea mânerului	jos
Adâncime	500 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă din tablă masivă
Lățime în G	80
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940652 300
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940515 750/800
	940652 200

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

940652 125

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940652 150

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940560 40

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

940652 75

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940552 40

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940550 40

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940652 100