


Garant GRIDLINE

Dulap de prelungire cu uși glisante cu geam, Înălțime: 500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940217 500
GTIN	4062406070182
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 80×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm.

Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis).

Soclu de nivelare la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Greutate	70 kg
Înălțimea utilă	363 mm
Lățime în G	80
ComfortClose	nu
Poziționarea mânerului	jos

Înălțime	500 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de rafturi de depozitare	2
Adâncime	500 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă cu geam
Lățime	2000 mm
Adâncime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940652 100
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940652 300
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940652 125
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

940652 75

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940550 40

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940652 200

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940652 150

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940560 40