

Garant GRIDLINE

Dulap de prelungire cu uși glisante cu geam, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă

940217 1000

GTIN

4062406070205

Clasa articolului

9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 80×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm.

Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis).

Soclu de nivelare la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime în G

20

Latura frontală a dulapului

Ușă culisantă cu geam

Greutate

114 kg

Înălțimea utilă

863 mm

Înălțime	1000 mm
ComfortClose	nu
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Poziționarea mânerului	jos
Adâncime	500 mm
Lățime în G	80
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	2000 mm
Număr de rafturi de depozitare	4
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940652 150
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940560 40
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40
	940590 40

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 40

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime
frontală a sertarului 125 mm

940652 125

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 40

940550 40

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime
frontală a sertarului 75 mm

940652 75

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru
dulapuri GridLine 20 buc. Tip F

940559 F

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime
frontală a sertarului 100 mm

940652 100

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime
frontală a sertarului 300 mm

940652 300

Șild pentru GridLine Tip GP21

914227 GP21

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime
frontală a sertarului 200 mm

940652 200