

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu sertar, uși glisante cu geam, 36×14G, Înălțime: 900mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940227 900
GTIN	4062406070304
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 80×20G, cu sertare 36×14G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Înălțime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Adâncime utilă sertare	350 mm

Lățime utilă sertare	900 mm
Poziționarea mânerului	sus
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
ComfortClose	nu
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Lățime	2000 mm
Număr de rafturi de depozitare	2
Înălțimea utilă	763 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	14
Adâncime în G	20
Înălțime	900 mm
Greutate	116 kg
Lățime în G	80
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×14
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Adâncime	500 mm
Număr de sertare	2
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×14G
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 900 mm	940515 900
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940652 100
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940652 150
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940652 75
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940652 125
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940652 300
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940550 40
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940652 200
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940560 40
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine 20 buc. Tip F	940559 F