

Garant GRIDLINE

Dulap de prelungire cu sertar, Uși glisante din tablă masivă, 36×14G, Înălțime: 750mm**Date comandă**

Numărul de comandă

940235 750

GTIN

4062406070359

Clasa articolului

9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 80×20G, cu sertare 36×14G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Înălțime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime

750 mm

Lățime utilă sertare

900 mm

Înălțimea utilă

613 mm

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de sertare	2
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Adâncime în G	20
Adâncime	500 mm
Număr de rafturi de depozitare	2
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Lățime	2000 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Poziționarea mânerului	jos
Greutate	107 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×14
ComfortClose	nu
Adâncime utilă sertare	350 mm
Lățime în G	80
Adâncimea utilă a sertarelor în G	14
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×14G
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940652 75
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940515 750/800
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940652 100
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940652 125
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940652 150
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940652 300
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940560 40
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine 20 buc. Tip F	940559 F
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940550 40
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940652 200